

Tłumik hałasu UOS-1-LF

Numer produktu: 1901207

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	bez uszczelnienia
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłumik hałasu, otwarty
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Waga produktu	157.9 g
Przyłącze pneumatyczne	G1
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej