


Zespół adaptera DHAA-D-H2-25-Q11-32

Numer produktu: 1909212

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Typ mocowania	z otworem przelotowym i śrubą z tulejką centrującą
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	Aluminium anodowany
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał trzpienia centrującego	Stal