


Przyssawka ESV-50-EU

Numer produktu: 191036

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	100 mm
Średnica czaszy przyssawki	50 mm
Objętość czaszy przyssawki	8.168 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	okrągła, bardzo głęboka
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	103.6 N
Waga produktu	12.6 g
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	PUR