

# Amortyzator hydrauliczny YSRW-5-8

Numer produktu: 191192

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość                                          | 5                                            |
| Skok                                              | 8 mm                                         |
| Amortyzacja                                       | samonastawna<br>mięka krzywa charakterystyki |
| Pozycja montażu                                   | dowolny                                      |
| Sygnalizacja położenia                            | brak                                         |
| Maks. prędkość uderzenia                          | 2 m/s                                        |
| Czas resetowania w temperaturze pokojowej         | 0.2 s                                        |
| Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia | 1 s                                          |
| Sposób działania                                  | pchający<br>Jednostronnego działania         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 2 - średnie obciążenie korozyjne             |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura otoczenia                             | -10 °C...80 °C                               |
| Długość amortyzacji                               | 8 mm                                         |
| Maks. siła zderzenia                              | 200 N                                        |
| Maks. pobór energii na skok                       | 1.3 J                                        |
| Maks. pobór energii na godzinę                    | 10000 J                                      |
| Maks. energia resztkowa                           | 0.01 J                                       |
| Siła resetowania                                  | 0.9 N                                        |
| Min. siła wsuwania                                | 7.5 N                                        |
| Waga produktu                                     | 8 g                                          |
| Zakres masy                                       | 2 kg                                         |
| Typ mocowania                                     | Z przeciwnakrętką                            |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS                    |
| Materiał uszczelnień                              | NBR                                          |
| Materiał obudowy                                  | Stal wysokostopowa                           |
| Materiał tłoczyska                                | Stal wysokostopowa                           |