

Kompensatory kątowe ESWA-4

Numer produktu: 191206

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensator kątowy +/-	15 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przegub kulowy
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...4 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	19 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Mocowanie przyssawki	M6
Przyłącze pneumatyczne	M6
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Mosiądz, niklowany