

Kompensator kątowy ESWA-5

Numer produktu: 191207

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensator kątowy +/-	15 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przegub kulowy
Przyporządkowanie uchwyty przyssawki	Wielkość 5
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...4 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	57 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Mocowanie przyssawki	M10
Przyłącze pneumatyczne	M10
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Mosiądz, niklowany