



Elektrozawór MN2H-2X3G-D-02-S-12DCA

Numer części: 191373

FESTO

Do ISO 15407-1, z cewką i pomocniczym ręcznym uruchamianiem, bez gniazda wtykowego.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2009.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	2x3/2 zamknięte, monostabilne
Typ uruchomienia	Elektryczny
Szerokość zabudowy	18 mm
Normalny przepływ nominalny	440 l/min
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Sposób kasowania	Sprężyna pneumatyczna
Stopień ochrony	IP65
Średnica nominalna	6 mm
Rozmiar siatki	19 mm
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodny z normą	VDMA 24563
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z osprzętem, z zatraskiem
Typ sterowania pilotowego	Sterowany pilotem
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny
Kierunek przepływu	Bez zwrotnego
Ciśnienie sterowania	1.3 ... 10 bar
Wartość-b	0.3
Wartość-C	1.85 l/sbar
Czas przełączania przy wyłączaniu	15 ms
Czas przełączania przy włączaniu	15 ms
Charakterystyka cewki	12V DC: 1,4W 24 V AC: 50 Hz, moc przełączana: 3 VA, moc podtrzymania: 2,4 VA 24 V AC: 60 Hz, moc przełączana: 3 VA, moc podtrzymania: 2,4 VA
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone Podciśnienie
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-10 ... 50 °C
Medium sterujące	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Ciężar elementu	210 g
Przylącze elektryczne	Wtyczka Wg DIN 43650 Kształt C
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przylącze pomocniczego sterowania powietrznego 12/14	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze odpowietrzenia pilota 82/84	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563

Cecha	Wartość
Przylącze pneumatyczne 2	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 3	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 4	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 5	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy