

Tulejka centrująca ZBH-15

Numer produktu: 191409

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	15
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	10
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Waga produktu	3 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał tulejki	Nierdzewna stal stopowa