


Zatrząsek zaciskowy MKRS-16,5-B

Numer produktu: 192289

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 °C...80 °C
Waga produktu	12 g
Typ mocowania	Mocowanie profilowane Plug-in Przy pomocy otworów przelotowych opcjonalnie:
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS