

**Smarownica
LOE-D-MINI**
Numer produktu: 192575

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Mini
Seria	D
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Konstrukcja	Proporcjonalna standardowa smarownica mgłowa
Maks. ilość oleju	45 cm ³
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Przepływ minimalny dla funkcji smarowania	3 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	270 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pojemnika	PC