

# Gniazdo wtykowe MSSD-EB-S-M14

Numer produktu: 192745

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Częstotliwość połączeń	10
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	17 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe Kształt C
Średnica kabla	4 mm...6 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.25 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny