

Gniazdo wtykowe z kablem KME-1-24-10-LED

Numer produktu: 193455

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu sygnału	Dioda LED żółta
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	570 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe kątowe, kwadratowe, 3-pin, kształt C
Przyłącze elektryczne 2	otwarty koniec, 2-żyły
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	4 A
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Długość kabla	10 m
Właściwości kabla	do zastosowań statycznych
Min. promień gięcia kabla	52 mm
Średnica kabla	5.2 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,1 mm
Budowa kabla	2 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków	Stop miedzi posrebrzany