

Cartridge QSP10-1/4-U

Numer części: 194498

Produkt wycofywany z produkcji

z przyłączem wtykowym, prostym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Przyłącze pneumatyczne 1	QSP...10
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewnętrznej 1/4"
Kolor pierścienia zwalnającego	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Niklowanie Mosiądz
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna