

Płyta montażowa VN-T6-BP-NRH

Numer produktu: 196956

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	0.8 Nm
Waga produktu	12.4 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Wzmocniony poliamid
Materiał suwaka	Polioksymetylen