

Pojedyncza płyta przyłączeniowa MHA1-AS-2-M3

Numer produktu: 197187

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	-0.9 bar...2 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	M3
Przyłącze pneumatyczne 2	M3