

Wspornik CRLMC-63

Numer produktu: 197323

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	63
W oparciu o normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Waga produktu	306 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	elektropolerowany Stal wysokostopowa
Materiał tożyska	Tworzywo sztuczne