

Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-10X1,5-S-2-BL

Numer produktu: 197597

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość robocza	2 m
Średnica zewnętrzna	10 mm
Długość bloku	0.43 m
Średnica wewnętrzna-Ø	7 mm
Średnica szpuli	80 mm
Liczba uzwojeń	22
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu	250 g
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 10 mm
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Materiał przewodu	TPE-U(PU)