

Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-6X1-S-2-SW

Numer produktu: 197606

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość robocza	2 m
Średnica zewnętrzna	6 mm
Długość bloku	0.518 m
Średnica wewnętrzna-Ø	4 mm
Średnica szpuli	46 mm
Liczba uzwojeń	52
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu	110 g
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 6 mm do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 4 mm, z nakrętką kołpakową Do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 4 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Materiał przewodu	TPE-U(PU)