

# Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-12X2-S-2-SW

Numer produktu: 197615

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Długość robocza	2 m
Średnica zewnętrzna	12 mm
Długość bloku	0.452 m
Średnica wewnętrzna-Ø	8 mm
Średnica szpuli	95 mm
Liczba uzwojeń	20
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu	420 g
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred. zew. 12 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Materiał przewodu	TPE-U(PU)