

# Przewód spiralny z tworzywa sztucznego-DUO PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

Numer produktu: 197623

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                         | Wartość                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość robocza                               | 1 m                                                                                                                                               |
| Średnica zewnętrzna                           | 8 mm                                                                                                                                              |
| Długość bloku                                 | 0.408 m                                                                                                                                           |
| Średnica wewnętrzna-Ø                         | 5.7 mm                                                                                                                                            |
| Średnica szpuli                               | 60 mm                                                                                                                                             |
| Liczba uzwojeń                                | 12                                                                                                                                                |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                 |
| Certyfikacja                                  | TÜV                                                                                                                                               |
| Jednostka certyfikująca                       | B 013277 0506 00                                                                                                                                  |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                     |
| Zgodność z LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia                         | -35 °C...60 °C                                                                                                                                    |
| Waga produktu                                 | 130 g                                                                                                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne                        | Do złącza wtykowego-średnica zewn. 8 mm<br>do końcówki nasadkowej-śred. wew. 6 mm, z nakrętką kołpakową<br>Do końcówki nasadkowej-śred. wew. 6 mm |
| Kolor                                         | niebieski/czarny                                                                                                                                  |
| Twardość w skali Shore'a                      | D 52 +/-3                                                                                                                                         |
| Materiał przewodu                             | TPE-U(PU)                                                                                                                                         |