


# Wyspa zaworowa CDVI5.0

Numer części: 197648

FESTO

Wyspa zaworowa CDVI, Clean Design.



## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny 3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny 3/2 otwarty, monostabilny 2/2 otwarty, monostabilny 2/2 zamknięty, monostabilny 5/3 zamknięty 5/3 odpowietrzony 5/3 zasilony 5/2 bistabilny 2 zawory 3/2 normalnie zamknięte, monostabilne 2 zawory 3/2 normalnie otwarte, monostabilne 5/2 monostabilny
Wielkość zaworu	24 mm
Maks. normalny przepływ nominalny	650 l/min przy 24 mm
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Dopuszczenie	C-Tick
W oparciu o normę	ISO 14159 EN 1672-2
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję KBK	3
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Sterowanie elektryczne	Multipin Fieldbus
Wskaźnik położenia przełączenia	LED
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Typ uruchomienia	Elektryczny
System wej./wyj. elektrycznych	Tak
Typ wyspy zaworowej	15
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Budowa wyspy zaworowej	Modułowy/Modułowa