


Zespół osiowy EAMM-A-D40-60P

Numer produktu: 1977000

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	59.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	5.87 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	430 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D40 D40C
Kod interfejsu, Motor IN	60P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS