


Zespół osiowy
EAMM-A-D19-40P
Numer produktu: 1981953

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	45.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.28 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.1 Nm
Waga produktu	110 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D19
Kod interfejsu, Motor IN	40P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS