

## Zespół osiowy EAMM-A-P4-28B-40P

Numer produktu: 1983071

FESTO



### Karta danych

| Cechy                              | Wartość                   |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa                 | 12.5 mm                   |
| Pozycja montażu                    | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa            | 10000 1/min               |
| Zgodność z LABS                    | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania         | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                    | IP40                      |
| Temperatura otoczenia              | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności         | 0.28 kgmm <sup>2</sup>    |
| Przenoszony moment obrotowy        | 0.7 Nm                    |
| Waga produktu                      | 50 g                      |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | P4-28B                    |
| Kod interfejsu, Motor IN           | 40P                       |
| Kod interfejsu, obudowa sprzęgła   | 28B                       |
| Informacja o materiałach           | Zgodność z dyrektywą RoHS |