

Gniazdo wtykowe KDV-PK-4

Numer produktu: 208380

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	3.4 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zewn. Ø 6 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS