


Zawór dławiąco-zwrotny GR-3/4

Numer produktu: 2103

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Element regulacyjny	Śruba radetkowania
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	3300 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	4800 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 bar...15 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Ochrona przeciwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	938 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS