

Nakrętka kołpakowa MCK-PK-6-KU

Numer produktu: 211292

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Gwint wewnętrzny M12x1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 6 mm, z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS