


Wtyk łącznika KS4-N-6

Numer produktu: 2152

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	4.5 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	441 l/min...495 l/min
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778	478 l/min...536.6 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	15 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Złącze z końcówką nasadkową 6 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Informacje o materiałach	Mosiądz, niklowany