


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D32-35A-40P

Numer produktu: 2207509

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	110 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D32C
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	40P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS