


# Zespół osiowy EAMM-A-D60-80P-S1

Numer produktu: 2218564

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	75.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	1040 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D60
Kod interfejsu, Motor IN	80P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS