

# przewód w elastycznej osłonie metalowej P-9-BL

Numer części: 2232

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	16 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	60 mm
Średnica wewnętrzna	9 mm
Min. promień gięcia	30 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.186 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	für Stecktüle Innen-Ø 9 mm
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	A 68 +/- 5
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	NBR