


Zasilacz CACN-3A-7-10

Numer części: 2247684
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	125 mm
Wysokość	130 mm
Długość	157 mm
Pozycja zabudowy	Zapewniająca swobodną konwekcję
Zasilanie główne	1-fazowy
Prąd wejściowy	5,1 - 2,3 A
Nominalne napięcie wyjściowe DC	48 V
Nominalny prąd wyjściowy	10 A
Zakres napięcia wejściowego AC	100 ... 240 V
Buforowanie zaniku zasilania	50 ms
Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Dopuszczenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-40 ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza	95 %
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Waga produktu	2 800 g
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS