


Kołnierz silnika
EAMF-A-64B-60G/H-S1
Numer produktu: 2256289

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	554 g
Kod interfejsu, Motor IN	60G 60H
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	64 A 64B
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS