


Zespół osiowy
EAMM-A-D60-60H-S1
Numer produktu: 2256697

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	83.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	1250 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D60
Kod interfejsu, Motor IN	60H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS