


Przekładnia EMGA-60-P-G5-EAS-60

Numer produktu: 2297687

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	60 mm
Wielkość kotnierza silnika	60 mm
Luz skrzętny	0.17 stopień
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	5:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	40 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	0.078 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	64 Nm
Maks. efektywność	98 %
Sztywność skrzętna	2.3 Nm/arcmin
Waga produktu	900 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	60H
Interfejs przekładni, napęd	60P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS