

**Sprzęgło**  
**EAMC-42-50-8-19**  
Numer produktu: 2310376

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                         | Wartość                   |
|-------------------------------|---------------------------|
| Średnica uchwyty 1            | 8 mm                      |
| Średnica uchwyty 2            | 19 mm                     |
| Wielkość                      | 42                        |
| Długość znamionowa            | 50 mm                     |
| Pozycja montażu               | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa       | 6000 1/min                |
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania    | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %                  |
| Temperatura otoczenia         | -25 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności    | 34.8 kgmm <sup>2</sup>    |
| Przenoszony moment obrotowy   | 17 Nm                     |
| Waga produktu                 | 140 g                     |
| Informacja o materiałach      | Zgodność z dyrektywą RoHS |