


## Zabierak bezmomentowy DARD-L1-40-M

Numer produktu: 2349277

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                                                 | Wartość                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wielkość                                                              | 40                              |
| Odchylenie promieniowe +/-                                            | 2.5 mm                          |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                            | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS                                                       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura otoczenia                                                 | -10 °C...60 °C                  |
| Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/- | 2000 N                          |
| Waga produktu                                                         | 580 g                           |
| Informacja o materiałach                                              | Zgodność z dyrektywą RoHS       |
| Materiał adaptera                                                     | Stal ocynkowana                 |
| Materiał trzpienia                                                    | Stal                            |
| Materiał tulei wtykowej                                               | Stal ocynkowana                 |
| Materiał przegubu                                                     | Stal ocynkowana                 |
| Materiał śrub                                                         | Stal powlekana                  |