


Zespół adaptera DHAA-G-Q5-25-B13-40

Numer produktu: 2376728

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	155 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym i śrubą z tulejką i kołkiem centrującym
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał śrub	Stal
Materiał elementów centrujących	Stal