

Kabel łączący NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Numer produktu: 2384165

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	28 g
Przyłącze elektryczne 1	2x gniazdo kątowe, M12, 3-pin
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka kąтова, M8, 4-pin.
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	2 A
Długość kabla	0.2 m
Średnica kabla	2.9 mm
Budowa kabla	2 x 0,14 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 °C...80 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)