


## Zespół adaptera DHAA-G-Q5-16-B6-14-E

Numer produktu: 2411400

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 14                                                    |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                      |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Waga produktu                              | 100 g                                                 |
| Typ mocowania                              | z otworem przelotowym i śrubą<br>z tulejką centrującą |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                             |
| Materiał płyty adaptera                    | Stop aluminium do przeróbki plastycznej               |
| Materiał śrub                              | Stal                                                  |
| Materiał elementów centrujących            | Stal                                                  |