

Tulejka rozprężna EAMH-60-12-C18.1

Numer produktu: 2428520

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	60
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	1.22 kgmm ²
Waga produktu	26 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS