

Tulejka rozprężna EAMH-86-8-C27.3

Numer produktu: 2429531

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	86
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	10.3 kgmm ²
Waga produktu	119 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS