

# Tulejka rozprężna EAMH-86-11-C27.3

Numer produktu: 2429532

FESTO



## Karta danych

| Cechy                         | Wartość                   |
|-------------------------------|---------------------------|
| Wielkość                      | 86                        |
| Pozycja montażu               | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa       | 5000 1/min                |
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania    | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %                  |
| Temperatura otoczenia         | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności    | 10.2 kgmm <sup>2</sup>    |
| Waga produktu                 | 112 g                     |
| Informacja o materiałach      | Zgodność z dyrektywą RoHS |