

Tulejka rozprężna EAMH-110-12-C34

Numer produktu: 2429556

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|-------------------------------|---------------------------|
| Wielkość | 110 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. prędkość obrotowa | 5000 1/min |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 °C...60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 32.1 kgmm ² |
| Waga produktu | 229 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |