


Zespół osiowy EAMM-A-D100-120G

Numer produktu: 2449341

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	113.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	280 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	143 Nm
Waga produktu	3520 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D100
Kod interfejsu, Motor IN	120G
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS