

## Gniazdo wtykowe KDV-PK-2

Numer produktu: 244937

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Średnica nominalna                           | 1.5 mm                                       |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem                 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 1 - niskie obciążenie korozyjne              |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Przyłącze pneumatyczne                       | dla przewodu o średnicy zewn. 3 mm           |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                    |