


Amortyzator hydrauliczny DYSC-25-25-Y1F

Numer produktu: 2480234

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Skok	25 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	25 mm
Maks. siła zderzenia	4000 N
Maks. pobór energii na skok	100 J
Maks. pobór energii na godzinę	140000 J
Maks. energia resztkowa	0.8 J
Siła resetowania	14 N
Min. siła wsuwania	140 N
Waga produktu	575 g
Zakres masy	160 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa