

Zespół zderzaka DADP-ES-Q12-12

Numer produktu: 2536502

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Zakres ustawiania kąta obrotu	0 stopień...190 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Precyzyjna regulacja	-8 stopień
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	60 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Brąz berylowy niklowany
Materiał dźwigni	Brąz berylowy niklowany
Materiał krążka	Stop aluminium, anodowany