


Płyta przyłączeniowa VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Numer produktu: 2738672

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	54 mm
Przyłącze funkcyjne 32	G1/4
Przyłącze funkcyjne 34	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 22	Płyta przyłączeniowa G3/8
Przyłącze pneumatyczne 44	Płyta przyłączeniowa G3/8
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0 bar...16 bar
Ciśnienie pilota	3 bar...8 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	2000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	3400 g
Przyłącze zasilania pilotów 14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał O-ring	NBR
Materiał śrub	Stal