


Siłownik mieszkowy EB-80-20

Numer produktu: 2748903

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
Wymagana instalacja Ø	95 mm
Skok	20 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	70 mm
Maks. kąt przechylenia	10 stopień
Maks. przesunięcie	5 mm
Min. wysokość montażowa	50 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Siła resetowania	400 N
Waga produktu	500 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	CR
Materiał obudowy	Odlew z aluminium